



## Tvrdokovový vrták do zdiva „CYL-3“, Ø vrtáku: 11 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	786005 11
GTIN	3165140186780
Třída artiklu	76K

### Popis

#### Provedení:

Vrták s houževnatými destičkami z tvrdokovu naletovanými za vysokých teplot. Asymetrický tvar drážky pro dobrý odvod vyvrtaného materiálu.

**Vrták pro normální vrtání a s přiklepem** se silnou břitovou destičkou z tvrdokovu.

#### Použití:

Převážně k **vrtání otvorů pro hmoždinky pomocí příklepových vrtaček** do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

Také k vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylátu a keramiky. Po úpravě břitů možno vrtat i do kalené oceli.

Stopka: Válcová stopka

Délka spirály: 90 mm

Celková délka: 150 mm

Stopka Ø: 11 mm

### Technický popis

Délka spirály	90 mm
Stopka Ø	11 mm
Ø vrtáku	11 mm
Celková délka	150 mm
Počet břitů Z	2
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468

Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	Válcová stopka
Druh produktu	Vrták do kamene