

**Tvrdokovový vrták do zdiva „CYL-3“, Ø vrtáku: 14 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	786005 14
GTIN	3165140186810
Třída artiklu	76K

**Popis****Provedení:**

Vrták s houževnatými destičkami z tvrdokovu naletovanými za vysokých teplot. Asymetrický tvar drážky pro dobrý odvod vyvrtaného materiálu.

**Vrták pro normální vrtání a s příklepem** se silnou břitovou destičkou z tvrdokovu. S odsazenou stopkou.

**Použití:**

Převážně k **vrtání otvorů pro hmoždinky pomocí příklepových vrtaček** do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

Také k vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylátu a keramiky. Po úpravě břitů možno vrtat i do kalené oceli.

Stopka: Válcová stopka

Délka spirály: 90 mm

Celková délka: 150 mm

Ø stopky: 10 mm

**Technický popis**

Ø vrtáku	14 mm
Délka spirály	90 mm
Ø stopky	10 mm
Počet břitů Z	2
Celková délka	150 mm
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 8039

## Technický list

Norma	ISO 5468
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	Válcová stopka
Druh produktu	Vrták do kamene