

**Tvrdokovový víceúčelový vrták „CYL-9“, Ø vrtáku: 8 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	787005 8
GTIN	3165140044851
Třída artiklu	76K

**Popis****Provedení:**

Destičky z tvrdokovu s **ostře nabroušenými břity s víceúčelovým řezným úhlem. Díky středicímu vybroušení** bodově přesné navrtání i na tvrdém povrchu. Stopka ze zušlechtěné speciální oceli.

**Použití:**

K vrtání různých materiálů, i v jednom pracovním kroku.

- **Cihly, plynosilikát, lehké stavební materiály, plasty.**
- **Obkladačky, keramika, mramor, sklo.**
- **Armovací pruty v betonu.**

**Upozornění:**

- **Pozor: Používat pouze rotací (bez přiklepu)!**
- **Rychlejší vrtání a více otvorů na jedno nabití akumulátoru než s příklepovou vrtačkou.**

Stopka: Válcová stopka

Délka spirály: 80 mm

Celková délka: 120 mm

**Technický popis**

Délka spirály	80 mm
Celková délka	120 mm
Ø vrtáku	8 mm
Počet břitů Z	2
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Žádné příklepové vrtání
Stopka	Válcová stopka

Druh produktu

Víceúčelový vrták