



Tvrdokovový víceúčelový vrták „CYL-9“ dlouhý, Ø vrtáku: 6 mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 787065 6 |
| GTIN | 3165140044899 |
| Třída artiklu | 76K |

Popis

Provedení:

Destičky z tvrdokovu s **ostře nabroušenými břity s víceúčelovým řezným úhlem. Díky středicímu vybroušení** bodově přesné navrtání i na tvrdém povrchu. Stopka ze zušlechtěné speciální oceli.

Použití:

K vrtání různých materiálů, i v jednom pracovním kroku.

- **Cihly, plynosilikát, lehké stavební materiály, plasty.**
- **Obkladačky, keramika, mramor, sklo.**
- **Armovací pruty v betonu.**

Upozornění:

- **Pozor: Používat pouze rotací (bez přiklepu)!**
- **Rychlejší vrtání a více otvorů na jedno nabití akumulátoru než s přiklepovou vrtačkou.**

Stopka: Válcová stopka

Délka spirály: 90 mm

Celková délka: 150 mm

Technický popis

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Ø vrtáku | 6 mm |
| Celková délka | 150 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| Délka spirály | 90 mm |
| Řezný materiál | TK |
| Použití s rázem / bez rázu | Žádné přiklepové vrtání |
| Stopka | Válcová stopka |

Druh produktu

Víceúčelový vrták