



Tvrdokovový víceúčelový vrták „CYL-9“ dlouhý, Ø vrtáku: 12 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	787065 12
GTIN	3165140044936
Třída artiklu	76K

Popis

Provedení:

Destičky z tvrdokovu s **ostře nabroušenými břity s víceúčelovým řezným úhlem. Díky středicímu vybroušení** bodově přesné navrtání i na tvrdém povrchu. Stopka ze zušlechtěné speciální oceli.

Použití:

K vrtání různých materiálů, i v jednom pracovním kroku.

- **Cihly, plynosilikát, lehké stavební materiály, plasty.**
- **Obkladačky, keramika, mramor, sklo.**
- **Armovací pruty v betonu.**

Upozornění:

- **Pozor: Používat pouze rotací (bez přiklepu)!**
- **Rychlejší vrtání a více otvorů na jedno nabití akumulátoru než s přiklepovou vrtačkou.**

Stopka: Válcová stopka

Délka spirály: 200 mm

Celková délka: 250 mm

Technický popis

Počet břitů Z	2
Celková délka	250 mm
Ø vrtáku	12 mm
Délka spirály	200 mm
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Žádné přiklepové vrtání
Stopka	Válcová stopka

Druh produktu

Víceúčelový vrták