

Garant**RC.X 1003, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260640 HB7010-1
GTIN	4045197801838
Třída artiklu	21G

Popis

RC.X 1003 HB7010-1 Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7010-1
Lamač třísek	SM

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RCMX 1003
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení