

HOLEX**Vějířovité brusné kotouče (A), zrno 40, Ø hlavy×šířka hlavy: 60X40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554095 60X40
GTIN	4045197803252
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.

Brusné lamely posypány **normálním korundem (A)**.

Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

Technický popis

Ø hlavy	60 mm
Doporučené otáčky	8000 min ⁻¹
Šířka hlavy	40 mm
Ø stopky	6 mm
Zrnitost	40
Maximální počet otáček	12700 min ⁻¹

Brusivo	Korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	zrno 40
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		