


HOLEX**Vějířovité brusné kotouče (A), zrno 150, Ø hlavy×šířka hlavy: 3/30X10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554400 3/30X10
GTIN	4045197803375
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:****Vějířovité uspořádání lamel** kolem osy nástroje.Brusné lamely posypány **normálním korundem (A)**.**Použití:****Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů.** Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.**Technický popis**

Maximální počet otáček	18000 min ⁻¹
Doporučené otáčky	16000 min ⁻¹
Zrnitost	150
Ø stopky	3 mm
Ø hlavy	30 mm
Šířka hlavy	10 mm
Brusivo	Korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	zrno 150

Druh produktu

Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		