



Stupňovitá čelist pro upínací vložky mobilní, Pro typ: 125



Údaje o objednávce

Artikové číslo	361347 125
GTIN	4250364402729
Třída artiklu	34A

Popis

Použití:

Pro upínání hotových a surových dílů (pomocí zašroubovatelných upínacích vložek).

Vhodné pro:

Titan 2 č. 361302.

Upozornění:

Upínání surových dílů pouze u rovnoběžných obrobků. Upínací vložky č. 361238 – 361250.

Technický popis

Délka l_1	40 mm
Vhodné pro barevný kód	Titan
Vhodné pro barevný kód	Titan2 / TitanSense
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Šířka čelistí b	124,4 mm
Výška čelistí h	39,5 mm
Délka čelistí l	70 mm
Výška h_1	20 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák

