

HOLEX**Vějířovité brusné kotouče Rouno / plátno, jemný, Ø hlavy×šířka hlavy:
50X20mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 554930 50X20 |
| GTIN | 4045197803788 |
| Třída artiklu | 52E |

Popis**Provedení:**

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje. Díky kombinaci s brusným plátnem se **posiluje brusný efekt** rouna. Ø stopky 6mm.

Použití:

Slouží k odstraňování zoxidovaných a znečištěných vrstev na kovech a k matování ocelí Cr-Ni a ostatních ušlechtilých ocelí a neželezných kovů.

Technický popis

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Doporučené otáčky | 6000 min ⁻¹ |
| Ø hlavy | 50 mm |
| Ø stopky | 6 mm |
| Maximální počet otáček | 11000 min ⁻¹ |
| Šířka hlavy | 20 mm |
| Zkratka brusiva | A |
| Srovnání zrnitosti | 280 / 240 |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Stupeň jemnosti | jemný |
| Atribut názvu produktu | jemný |
| Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | omezené použití | | |
| Ocel < 67 HRC | omezené použití | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | omezené použití | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Laky | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |