

**HOLEX****Momentový klíč s ráčnou, Maximální utahovací moment: 200Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657272 200
GTIN	4045197804129
Třída artiklu	62E

**Popis****Provedení:**

Robustní jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí mikrometr. stupnice, s pojistkou proti neúmyslné změně nastavení.

Pevně vestavěná ráčna pro upínání nástrčných hlavic.

**Měrné jednotky:** Nm, lbfft. Ráčna se **4-hranem k přestrčení**, který nelze ztratit, a s přídržným kolíkem pro **pravé a levé utahování**.

**Funkce:**

Při dosažení nastavené hodnoty utažení klíč „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je opět připraven k okamžitému použití.

**Použití:**

Pro menší až střední série.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Přesnost:**

$\pm 3\%$  ze zobrazené hodnoty.

**Údaje o použití:****Legenda k výkresu a vzorce:**

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

**Upozornění:**

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

## Technický popis

Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Ukazatel	analogová
Hmotnost	1000 g
Upínací 4hran	1/2 palec
Dělení stupnice, 1 dílek =	1 Nm
Maximální utahovací moment	200 Nm
Rozsah utahovacích momentů	40 - 200 Nm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I <sub>3</sub> ]	335 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Norma	DIN EN ISO 6789
Celková délka L	459 mm
Feedback	s vypínáním
Měření	Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Druh produktu	Momentový klíč

## Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
KalibrováníMomentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400

**Příslušenství**

Sada náhradních dílů pro ráčny Upínací 4hran 1/2 palec	657271 1/2
--	------------