

Garant**Lešticí brusné tělísko zrn 120 (červené) střední, Ø hlavy×délka hlavy: 10mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	551900 10
GTIN	4045197804518
Třída artiklu	51E

Popis

Provedení:

Normální korund (A), vázaný elasticky pryží, ve tvaru válce na ocelové stopce Ø 3 resp. 6 mm.

Lešticí tělíska GARANT se vyznačují dlouhou životností pro rychlé dosažení jemného rovnoměrného povrchu. Podle provedení je dosaženo rovnoměrných jemných politur až vysoce lesklých povrchů. Lešticí tělíska GARANT lze přímo profilovat pomocí orovnávacích nástrojů.

Použití:

Pro jemné broušení a leštění oceli, nerezové a kyselinuvzdorné oceli, vysoce tepelně odolných materiálů a NŽ kovů. Lešticí tělíska se nezanášejí ani u mazlavých materiálů. K matnému leštění nebo nanášení optických efektů na nerezové nádoby atd. **Díky pružnému uložení brusných zrn je dosahováno velmi jemného lesku.** Nehodí se pro hrany a hrubé plochy.

Technický popis

Zrnitost	120
Popis tvaru	Koule
Ø stopky	3 mm

Ø hlavy	10 mm
Doporučená obvodová rychlost	10 - 15 m/s
Délka hlavy	10 mm
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Barva	červená
Druh produktu	Lešticí tělísko

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		