

Garant

**Leštící brusné tělísko zrna 280 (zelené) velmi jemné, Ø×délka hlavy:
10X20mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	551922 10X20
GTIN	4045197804587
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Leštící tělíška s **normálním korundem (A)** v gumovém elastickém pojivu.

Leštící tělíška GARANT se vyznačují dlouhou životností pro rychlé dosažení jemného rovnoměrného povrchu. Podle provedení je dosaženo rovnoměrných jemných politur až vysoce lesklých povrchů. Leštící tělíška GARANT lze přímo profilovat pomocí orovnávacích nástrojů.

Použití:

Pro jemné broušení a leštění oceli, nerezové a kyselinovzdorné oceli, vysoce tepelně odolných materiálů a NŽ kovů. Leštící tělíška se nezanášejí ani u mazlavých materiálů. K matnému leštění nebo nanášení optických efektů na nerezové nádoby atd. **Díky pružnému uložení brusných zrn je dosahováno velmi jemného lesku.**

Nehodí se pro hrany a hrubé plochy.

Technický popis

Popis tvaru	Válec
Ø hlavy	10 mm

Doporučená obvodová rychlost	10 - 15 m/s
Ø stopky	6 mm
Délka hlavy	20 mm
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Barva	zelená
Druh produktu	Lešticí tělísko

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		