

**Garant****Držák destiček Heavy-Duty-Plus pro čelní zapichování, pravý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 184/250mm****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 274084 184/250 |
| GTIN           | 4062406204488  |
| Třída artiklu  | 21U            |

**Popis****Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275021–275048.

**Použití:**

Ve spojení s upínacím držákem č. 274006.

**Pozor:**

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

$D_1$  = minimální Ø pro 1. zápich /  $D_2$  = maximální Ø pro 1. zápich.

$D_2 = 999$  v označení velikosti teoreticky odpovídá nekonečnu.

**Technický popis**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Maximální Ø 1. zápichu $D_2$     | 250 mm        |
| Maximální hloubka řezu $t_{max}$ | 100 mm        |
| Minimální Ø 1. zápichu $D_1$     | 184 mm        |
| Způsob použití                   | pravý         |
| Systémový klíč                   | ano           |
| Šířka zápichu $w$                | 8 mm          |
| Druh produktu                    | Nožové držáky |

