

**Garant****Držák destiček Heavy-Duty-Plus pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 334/999mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274086 334/999
GTIN	4062406204754
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275021–275048.

**Použití:**

Ve spojení s upínacím držákem č. 274006.

**Pozor:**

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

$D_1$  = minimální Ø pro 1. zápich /  $D_2$  = maximální Ø pro 1. zápich.

$D_2$  = 999 v označení velikosti teoreticky odpovídá nekonečnu.

**Technický popis**

Maximální Ø 1. zápichu $D_2$	999 mm
Maximální hloubka řezu $t_{max}$	100 mm
Minimální Ø 1. zápichu $D_1$	334 mm
Způsob použití	levý
Systemový klíč	ano
Šířka zápichu $w$	8 mm
Druh produktu	Nožové držáky

