

Garant**Držák destiček Heavy-Duty-Plus pro čelní zapichování, pravý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 334/999mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274088 334/999
GTIN	4062406204815
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275021–275048.

Použití:

Ve spojení s upínacím držákem č. 274006.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

D_2 = 999 v označení velikosti teoreticky odpovídá nekonečnu.

Technický popis

Maximální hloubka řezu t_{max}	80 mm
Minimální Ø 1. zápichu D_1	334 mm
Maximální Ø 1. zápichu D_2	999 mm
Způsob použití	pravý
Systémový klíč	ano
Šířka zápichu w	8 mm
Druh produktu	Nožové držáky

