

Garant**Držák destiček Heavy-Duty-Plus pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 114/160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274090 114/160
GTIN	4062406204839
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275021–275048.

Použití:

Ve spojení s upínacím držákem č. 274006.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

$D_2 = 999$ v označení velikosti teoreticky odpovídá nekonečnu.

Technický popis

Maximální hloubka řezu t_{max}	80 mm
Maximální Ø 1. zápichu D_2	160 mm
Minimální Ø 1. zápichu D_1	114 mm
Způsob použití	levý
Systemový klíč	ano
Šířka zápichu w	8 mm
Druh produktu	Nožové držáky

