

Garant**Držák destiček Heavy-Duty-Plus pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 144/200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274090 144/200
GTIN	4062406204846
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275021–275048.

Použití:

Ve spojení s upínacím držákem č. 274006.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

$D_2 = 999$ v označení velikosti teoreticky odpovídá nekonečnu.

Technický popis

Maximální Ø 1. zápichu D_2	200 mm
Minimální Ø 1. zápichu D_1	144 mm
Maximální hloubka řezu t_{max}	80 mm
Způsob použití	levý
Systémový klíč	ano
Šířka zápichu w	8 mm
Druh produktu	Nožové držáky

