

**Pneumatická přímá bruska, Ø upínací kleštiny 6 mm, Typ: 3550-180ES****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	079453 3550-180ES
GTIN	015451785284
Třída artiklu	03R

Popis**Provedení:**

Pneumatická přímá bruska s výkonem 1 050 W a maximálními otáčkami **18 000 1/min.**
Ø upínací kleštiny 6 mm. Dlouhé provedení s úzkým krkem.

Technický popis

Maximální počet otáček	18000 min ⁻¹
Maximální spotřeba vzduchu	1560 l/min
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Odevzdaný výkon	1050 W
Hmotnost	1,4 kg
Délka	365 mm
Pracovní hluk	81 dB(A)
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Přímá bruska

