



Akumulátorový vrtací šroubovák s vyměnitelným sklíčidlem, Typ: GSR1235FCF



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-------------------|
| Artikové číslo | 070242 GSR1235FCF |
| GTIN | 3165140936910 |
| Třída artiklu | 03B |

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch

- **Kompaktní, výkonný 12V akumulátorový vrtací šroubovák s pravým / levým chodem.**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Světlo LED pro osvětlení pracovní oblasti a ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.**
- **Elektronická regulace otáček pro precizní navrtávání a šroubování.**
- **Softgrip.**

Přesná práce i na obtížně přístupných místech na základě kompaktní velikosti **s držákem bitů** nebo vyměnitelnému **excentrickému nebo úhlovému nastavci**. Pružná práce díky výměnnému systému se čtyřmi různými nastavci **FlexiClick**. Pohodlná manipulace: nastavce zůstávají k nastavení 16 různých pozic jednoduše na přístroji.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, excentrického nastavce, vrtacího sklíčidla, úhlového nastavce, držáku bitů a L-BOXXu.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851 – 073866.

Technický popis

| | |
|--|---------------------------------|
| Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 0 - 10 mm |
| Rozsah otáček 1. stupně | 0 - 460 min ⁻¹ |
| Rozsah otáček 2. stupně | 0 - 1300 min ⁻¹ |
| Označení výrobce | GSR 12V-35 FC |
| Obal | systémový kufřík (L-Boxx) |
| Napětí akumulátorů | 12 V |
| Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 10 mm |
| Maximální utahovací moment měkký | 20 Nm |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 |
| Maximální vibrace dle EN | <1,9 m/s ² |
| Typické použití | Strong |
| Konstrukce motoru | 2pólový motor |
| Kapacita akumulátoru | 3 Ah |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 12 V |
| Maximální utahovací moment tvrdý | 35 Nm |
| Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 32 mm |
| Hmotnost | 0,8 kg |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák |
| USP1 | S vyměnitelným sklíčidlem, 12 V |
| USP2 | 2 akumulátory, box L-Boxx |

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru
B12 V

073855 B12