



## Stolní systém značení mini 120/100 Station Touch, Typ: STATION



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085756 STATION
GTIN	
Třída artiklu	04F

### Popis

#### Provedení:

Stolní systém značení, součásti:

- **Kapacitní dotykový displej.**
- **Klopná páka pro rychlou výměnu dílu.**
- **Elektromagnetický pohon.**
- **Zapínatelné LED osvětlení oblasti značení.**
- **Kabel elektroniky vedený tažným řetězem.**
- **Laserový pointer k simulaci značení.**
- **30 nastavitelných úderových sil.**
- **Integrovaný software.**

### Technický popis

Maximální hloubka značení	5 mm
Výška písma	1 - 99,9 mm
Označení výrobce	mini 120/100 STANICE
Rozhraní	Rozhraní Digimatic

Rozhraní	Ethernet
Maximální výška označovacího pole	100 mm
Maximální šířka označovacího pole	120 mm
Znaky	Aa-Zz
Znaky	0-9
Znaky	Interpunkční znaménko
Druh písma	Střední písmo
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	230 V
Druh produktu	Jehlový značkovač

## Příslušenství

Magnetický přidržovací plech pro FlyMarker® mini Typ 120/45	085758 120/45
Rázový magnet zvláště silný Typ 120/45	085779 120/45
Sloupek pro stacionární provoz / použití Typ MINI	085783 MINI
Vygenerování loga ze souboru Typ LOGO	085785 LOGO
Značkovací jehla pro FlyMarker® Úhel špičky značkovací jehly 110 stupeň	085790 110
Značkovací jehla pro FlyMarker® Úhel špičky značkovací jehly 60 stupeň	085790 60
Značkovací jehla pro FlyMarker® Úhel špičky značkovací jehly 90 stupeň	085790 90