



Příklepová vrtačka, Typ: GSB212RCT



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075720 GSB212RCT
GTIN	3165140762144
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Příklepová vrtačka s výkonným motorem s vysokým točivým momentem pro nejnáročnější použití (vrtání, práce s vrtacími korunkami a děrovacími pilami) i šroubování a míchání.

- **Nová bezpečnostní rukojeť s inovativním uchycením a povrchem Softgrip pro bezpečné držení stroje.**
- **Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.**
- **Mechanická spojka přetížení proti otáčení pro vysokou bezpečnost práce i při nejnáročnějším použití.**
- **Rychloupínací sklíčidlo s funkcí Auto-Lock s jednou objímkou pro rychlou výměnu nástroje pouze jednou rukou.**
- **Otočná kartáčová deska pro stejnou sílu při levém i pravém chodu.**
- **Ø hrdla vřetena 43 mm (evropská norma) – použitelná ve vrtačkovém stojanu .**
- **2-stupňová převodovka.**
- **Torque-Control pro vysokou přesnost: Předvolba krouticího momentu pro stejnoměrné zašroubování šroubů.**
- **Constant-Electronic pro pohodlnou práci: Udržuje konstantní otáčky i při zatížení.**

Rozsah dodávky:

Včetně přídatné rukojeti, hloubkového dorazu 210 mm, rychloupínacího sklíčidla 13 mm, L-BOXXu 136, 1/1 vložky do L-BOXXu pro přístroj.

Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)

Označení výrobce: GSB 21-2 RCT

Příkon: 1300 W

Maximální utahovací moment: 43 Nm

Upínač vrtacího sklíčidla: 1/2 palce – 20 UNF

Maximální otáčky 1. stupně: 900 min⁻¹

Maximální otáčky 2. stupně: 3000 min⁻¹

Technický popis

Maximální Ø vrtání do betonu	22 mm
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Označení výrobce	GSB 21-2 RCT
Maximální otáčky 1. stupně	900 min ⁻¹
Maximální otáčky 2. stupně	3000 min ⁻¹
Hmotnost	2,9 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	16 mm
Maximální vibrace dle EN	14,6 m/s ²
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm
Maximální utahovací moment	43 Nm
Příkon	1300 W
Upínač vrtacího sklíčidla	1/2 palce – 20 UNF
Maximální počet rázů	15300 min ⁻¹
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Příklepová vrtačka