

Mitutoyo**Třmenový mikrometr sada 3dílná, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420501 0-25
GTIN	4067263132974
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Nejjemněji lapované měřicí plochy s TK. Kalené, broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehačkou a izolační ochranou rukou. Měřicí válec protireflexně chromovaný. S čistě gravírovanými, černě vyplněnými dílky a číslicemi.

Rozsah dodávky:

3 × třmenový mikrometr 420500 vel. 0 – 25.

Technický popis

Odečet	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Kalibrování	B1
Ø vřetene	6,35 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Stoupání vřetena	1/50 mm
Mezní chyba	2 µm
Provedení měřicího povrchu	osazeno tvrdokovem
Ø měřicího válce	18 mm
Norma	DIN 863

Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 3X25 mm	022000 3X25
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 3X25 mm	022010 3X25

Příslušenství

Třmenový mikrometr Rozsah měření 0-25 mm	420500 0-25
--	-------------