

Regál s policí 1 základní regál, 2 přídatné regály, Hloubka 400 mm, Výška / šířka police: 2000/1000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	990531 2000/1000
GTIN	
Třída artiklu	96P

Popis

Provedení:

Pozinkovaný profilový rám T a police. Dodává se s maximálním **zatížením police** 150 kg na každou polici. Úložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 25 mm. Rychlá konstrukce díky snadnému, násuvnému provedení.

Zatížení pole: při výšce 2 000 mm 1 300 kg.

Použití:

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

Upozornění:

- **Svěrné nohy jsou součástí dodávky.**
- **Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.**
- **Použitelné z jedné strany z důvodu vyztužení křížovou vzpěrou.**
- **Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 600 mm.**
- **Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Počet polic	15
-------------	----

Montážní rozměr	3072×436 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Tloušťka police	25 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribut názvu produktu	Hloubka 400 mm
Druh produktu	Regál s policemi