

Impregnovaný bezpečnostní dřevěný rošt bez zešikmení, bez náběhového profilu, Šířka 80 cm, Rošt délka: 200cm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	964860 200
GTIN	4047482136243
Třída artiklu	96C

Popis

Provedení:

Bezpečnostní dřevěné rošty ze stabilních vroubkovaných lišt z bukového dřeva. Spojení lišt ocelovými lanky o síle 3 mm. Uzávěr a krytky z mosazi. Pružné gumové patky z NBR zabraňují sklouznutí dřevěného roštu a zajišťují vysoký komfort chůze. Díky impregnaci obzvláště vhodné pro použití u olejových a chladicích médií. Čištění: Srolujte dřevěný rošt.

Výška: cca 35 mm

Hmotnost: cca 13 kg/m²

Norma: Přezkoušeno na zabránění sklouznutí (R11) a vytěšňovací prostor (V10) ze strany IFA (Institut für bezpečnost práce der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

Technický popis

Délka roštu	200 cm
Hmotnost	24,5 kg
Označení výrobce	Dřevěná podlážka
Atribut názvu produktu	Šířka 80 cm
Šířka roštu	80 cm
Druh produktu	Dřevěná podlážka

