

## Impregnovaný bezpečnostní dřevěný rošt s 1×zešíkmením na podélné straně a 2násobným náběhovým profilem / široké strany, Šířka 80 cm, Rošt délka: 150cm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	964862 150
GTIN	4047482136281
Třída artiklu	96C

### Popis

#### Provedení:

Bezpečnostní dřevěné rošty ze stabilních vroubkovaných lišt z bukového dřeva. Spojení lišt ocelovými lanky o síle 3 mm. Uzávěr a krytky z mosazi. Pružné gumové patky z NBR zabraňují sklouznutí dřevěného roštu a zajišťují vysoký komfort chůze. Díky impregnaci obzvláště vhodné pro použití u olejových a chladicích médií. Čištění: Srolujte dřevěný rošt.

**Výška:** cca 35 mm

**Hmotnost:** cca 13 kg/m<sup>2</sup>

**Norma:** Přezkoušeno na zabránění sklouznutí (R11) a vytěšňovací prostor (V10) ze strany IFA (Institut für bezpečnost práce der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

#### Náběhový profil:

Dodatečné zešíkmení u širokých stran **roštu**.

#### Zešíkmení:

Dodatečné zešíkmení u podélných stran **roštu** v úhlu 45°.

### Technický popis

Hmotnost	18,5 kg
Délka roštu	150 cm
Označení výrobce	Dřevěná podlážka
Atribut názvu produktu	Šířka 80 cm
Šířka roštu	80 cm

Druh produktu

Dřevěná podlážka