

Impregnovaný bezpečnostní dřevěný rošt bez zešikmení, bez náběhového profilu, Šířka 100 cm, Rošt délka: 150cm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	964863 150
GTIN	4047482136267
Třída artiklu	96C

Popis

Provedení:

Bezpečnostní dřevěné rošty ze stabilních vroubkovaných lišt z bukového dřeva. Spojení lišt ocelovými lanky o síle 3 mm. Uzávěr a krytky z mosazi. Pružné gumové patky z NBR zabraňují sklouznutí dřevěného roštu a zajišťují vysoký komfort chůze. Díky impregnaci obzvláště vhodné pro použití u olejových a chladicích médií. Čištění: Srolujte dřevěný rošt.

Výška: cca 35 mm

Hmotnost: cca 13 kg/m²

Norma: Přezkoušeno na zabránění sklouznutí (R11) a vytěšňovací prostor (V10) ze strany IFA (Institut für bezpečnost práce der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

Technický popis

Délka roštu	150 cm
Hmotnost	22,5 kg
Označení výrobce	Dřevěná podlážka
Atribut názvu produktu	Šířka 100 cm
Šířka roštu	100 cm
Druh produktu	Dřevěná podlážka

