

Garant**Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 4X5mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 610600 4X5 |
| GTIN | 4062406219642 |
| Třída artiklu | 61A |

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci.
Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost.

Norma:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, neodlupující se matně chromovaná.

Technický popis

| | |
|----------------------------|-----------|
| Maximální výška čelisti h | 3 mm |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické |
| Maximální šířka čelisti b1 | 13 mm |
| Maximální šířka čelisti b2 | 14 mm |
| Délka klíče L | 100 mm |
| Rozměr klíče 1 | 4 mm |
| Rozměr klíče 2 | 5 mm |
| Norma | DIN 3110 |
| Norma | ISO 3318 |
| Poloha čelisti 1 | 15 stupeň |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Poloha čelisti 2 | 15 stupeň |
| Materiál | Chromvanadiová ocel |
| Povrch | matně chromované |
| Nejiskřící | ne |
| Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne |
| Druh produktu | Maticový klíč |