

Garant**Sada oboustranných očkových klíčů, hluboce zalomené, Počet klíčů: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615610 8
GTIN	4062406219710
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem **HT-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Rozsah dodávky:

Po 1 oboustranném očkovém klíči č. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Upozornění:

HT-Drive – mimořádně přesný profil.

Výhoda

- Šrouby jsou uchycovány za boky.
- Šrouby jsou chráněny.
- Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.
- Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Počet klíčů	8
Poloha kroužku	75 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	matně chromované
Metrická měrná soustava	ano
Palcová měrná soustava	ne
Hluboce zalomený kroužek	ne
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený Rozměr klíče 6X7 mm	615600 6X7
Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený Rozměr klíče 18X21 mm	615600 18X21
Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený Rozměr klíče 8X9 mm	615600 8X9
Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený Rozměr klíče 19X22 mm	615600 19X22
Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený Rozměr klíče 14X15 mm	615600 14X15
Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený Rozměr klíče 12X13 mm	615600 12X13
Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený Rozměr klíče 10X11 mm	615600 10X11
Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený Rozměr klíče 16X17 mm	615600 16X17