

**Garant****Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	613600 19
GTIN	4062406220082
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci. Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem **HT-Drive**.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

**Upozornění:**

**HT-Drive** – mimořádně přesný profil.

**Výhoda:**

- Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

**Technický popis**

Maximální výška oka $h_{2\max}$	14 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	230 mm
Rozměr klíče	19 mm
Maximální výška čelisti $h_1$	9 mm
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč