

**Garant****Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 30mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 613600 30     |
| GTIN           | 4062406220129 |
| Třída artiklu  | 61A           |

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.  
S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci.  
Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem **HT-Drive**.

**Norma:****DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

**Upozornění:****HT-Drive** – mimořádně přesný profil.**Výhoda:**

- Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

**Technický popis**

|  |            |
|--|------------|
| Délka klíče L                          | 330 mm     |
| Maximální výška čelisti h <sub>1</sub> | 14 mm      |
| Rozměry velikostí klíčů                | metrické   |
| Rozměr klíče                           | 30 mm      |
| Maximální výška oka h <sub>2 max</sub> | 20 mm      |
| Norma                                  | DIN 3113 A |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Norma          | ISO 3318            |
| Norma          | ISO 7738            |
| Výrobní postup | Zápustkově kované   |
| Materiál       | Chromvanadiová ocel |
| Povrch         | matně chromované    |
| Druh produktu  | Maticový klíč       |