

**Garant****Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený, Rozměr klíče: 16X18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615600 16X18
GTIN	4062406220952
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem **HT-Drive**.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, neodlupující se, matně chromovaná.

**Upozornění:**

**HT-Drive** – mimořádně přesný profil.

**Výhoda**

- Šrouby jsou uchycovány za boky.
- Šrouby jsou chráněny.
- Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.
- Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

**Technický popis**

Maximální Ø kroužku D <sub>1</sub> max.	25 mm
Maximální Ø kroužku D <sub>2</sub> max.	27 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozměr klíče <sub>2</sub>	18 mm
Rozměr klíče <sub>1</sub>	16 mm

Délka klíče L	270 mm
Poloha kroužku	75 stupeň
Výrobní postup	zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Hluboce zalomený kroužek	ano
Otevřený kroužek	ne
Druh produktu	Maticový klíč