

Garant**Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený, Rozměr klíče: 10X11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615600 10X11
GTIN	4062406220860
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem **HT-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, neodlupující se, matně chromovaná.

Upozornění:

HT-Drive – mimořádně přesný profil.

Výhoda

- Šrouby jsou uchycovány za boky.
- Šrouby jsou chráněny.
- Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.
- Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Technický popis

Maximální \varnothing kroužku D_1 max.	16 mm
Maximální \varnothing kroužku D_2 max.	18 mm
Délka klíče L	200 mm
Rozměr klíče \varnothing_2	11 mm
Rozměr klíče \varnothing_1	10 mm

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	75 stupeň
Výrobní postup	zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Hluboce zalomený kroužek	ano
Otevřený kroužek	ne
Druh produktu	Maticový klíč