

Garant**Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 11 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 614600 11 |
| GTIN | 4062406220631 |
| Třída artiklu | 61A |

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. **Strana oka hluboce zalomená.**

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, neodlupující se, matně chromovaná.

Upozornění:

HT-Drive – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky **HT-Drive. Výhody:**

- **Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

Technický popis

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Maximální výška oka $h_{2 \max}$ | 9 mm |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické |
| Rozměr klíče | 11 mm |
| Délka klíče L | 180 mm |
| Maximální výška čelisti h_1 | 6 mm |
| Poloha kroužku | 10 stupeň |
| Výrobní postup | zápustkově kované |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Materiál | Chrome-Alloy-Steel |
| Povrch | povrch chromovaný přes nikel |
| Nejiskřící | ne |
| Hluboce zalomený kroužek | ano |
| Druh produktu | otevřený klíč |