

Garant**Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	613600 18
GTIN	4062406220532
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci.
Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem **HT-Drive**.

Norma:**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Upozornění:**HT-Drive** – mimořádně přesný profil.**Výhoda:**

- Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Technický popis

Maximální výška čelisti h1	9 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozměr klíče	18 mm
Délka klíče L	200 mm
Maximální výška oka h _{2 max}	14 mm
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč