

**Garant****Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 14X17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610600 14X17
GTIN	4062406220280
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.  
S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci.  
Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost.

**Norma:****DIN 3110 / ISO 3318****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, neodlupující se matně chromovaná.

**Technický popis**

Maximální šířka čelisti b2	39 mm
Maximální výška čelisti h	6 mm
Rozměr klíče <sub>1</sub>	14 mm
Délka klíče L	205 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální šířka čelisti b1	33 mm
Rozměr klíče <sub>2</sub>	17 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň

Poloha čelisti 2	15 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč