

**Garant****Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614600 13
GTIN	4062406220648
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. **Strana oka hluboce zalomená.**

**Norma:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, neodlupující se, matně chromovaná.

**Upozornění:**

**HT-Drive** – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky **HT-Drive**. **Výhody:**

- **Šrouby jsou uchycovány za boky.** – **Šrouby jsou chráněny.** – **Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.** – **Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

**Technický popis**

Maximální výška čelisti h1	6,5 mm
Maximální výška oka h <sub>2 max</sub>	10 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozměr klíče	13 mm
Délka klíče L	195 mm
Poloha kroužku	10 stupeň
Výrobní postup	zápustkově kované

Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	povrch chromovaný přes nikel
Nejiskřící	ne
Hluboce zalomený kroužek	ano
Druh produktu	otevřený klíč