

Garant**Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 12X13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610600 12X13
GTIN	4062406220228
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci.
Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost.

Norma:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, neodlupující se matně chromovaná.

Technický popis

Maximální šířka čelisti b2	31 mm
Rozměr klíče 1	12 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální šířka čelisti b1	29 mm
Maximální výška čelisti h	6 mm
Rozměr klíče 2	13 mm
Délka klíče L	170 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň

Poloha čelisti 2	15 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč