

Garant**Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614600 27
GTIN	4062406220754
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. **Strana oka hluboce zalomená.**

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, neodlupující se, matně chromovaná.

Upozornění:

HT-Drive – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky **HT-Drive**. **Výhody:**

- **Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

Technický popis

Maximální výška čelisti h1	12 mm
Maximální výška oka h _{2 max}	18 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozměr klíče	27 mm
Délka klíče L	385 mm
Poloha kroužku	10 stupeň
Výrobní postup	zápustkově kované

Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	povrch chromovaný přes nikel
Nejiskřící	ne
Hluboce zalomený kroužek	ano
Druh produktu	otevřený klíč