

Garant**Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 34mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 613600 34 |
| GTIN | 4062406220563 |
| Třída artiklu | 61A |

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci.
Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem **HT-Drive**.

Norma:**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Upozornění:**HT-Drive** – mimořádně přesný profil.**Výhoda:**

- Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Technický popis

| | |
|---|------------|
| Maximální výška čelisti h1 | 14 mm |
| Maximální výška očka h _{2 max} | 21 mm |
| Rozměr klíče | 34 mm |
| Délka klíče L | 450 mm |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické |
| Norma | DIN 3113 A |

| | |
|----------------|---------------------|
| Norma | ISO 3318 |
| Norma | ISO 7738 |
| Výrobní postup | Zápustkově kované |
| Materiál | Chromvanadiová ocel |
| Povrch | matně chromované |
| Druh produktu | Maticový klíč |