

**Garant****Očkoplochy klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614600 32
GTIN	4062406220778
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. **Strana oka hluboce zalomená.**

**Norma:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, neodlupující se, matně chromovaná.

**Upozornění:**

**HT-Drive** – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky **HT-Drive**. **Výhody:**

- **Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

**Technický popis**

Maximální výška oka $h_{2\max}$	21 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální výška čelisti $h_1$	14 mm
Rozměr klíče	32 mm
Délka klíče L	430 mm
Poloha kroužku	10 stupeň
Výrobní postup	zápustkově kované

Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	povrch chromovaný přes nikel
Nejiskřící	ne
Hluboce zalomený kroužek	ano
Druh produktu	otevřený klíč