

Garant**Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 30X32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610600 30X32
GTIN	4062406220440
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci.
Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost.

Norma:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, neodlupující se matně chromovaná.

Technický popis

Rozměr klíče ₂	32 mm
Maximální výška čelisti h	10 mm
Maximální šířka čelisti b ₂	70 mm
Délka klíče L	300 mm
Rozměr klíče ₁	30 mm
Maximální šířka čelisti b ₁	66 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň

Poloha čelisti 2	15 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč