

Garant**Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený, Rozměr klíče: 14X15mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 615600 14X15 |
| GTIN | 4062406220921 |
| Třída artiklu | 61A |

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem **HT-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, neodlupující se, matně chromovaná.

Upozornění:

HT-Drive – mimořádně přesný profil.

Výhoda

- Šrouby jsou uchycovány za boky.
- Šrouby jsou chráněny.
- Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.
- Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Technický popis

| | |
|--|--------|
| Délka klíče L | 245 mm |
| Maximální \varnothing kroužku D_1 max. | 22 mm |
| Rozměr klíče $_1$ | 14 mm |
| Rozměr klíče $_2$ | 15 mm |
| Maximální \varnothing kroužku D_2 max. | 23 mm |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Rozměry velikostí klíčů | metrické |
| Poloha kroužku | 75 stupeň |
| Výrobní postup | zápustkově kované |
| Materiál | Chromvanadiová ocel |
| Povrch | matně chromované |
| Hluboce zalomený kroužek | ano |
| Otevřený kroužek | ne |
| Druh produktu | Maticový klíč |