

**Garant****Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 30X34mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610600 30X34
GTIN	4062406220457
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.  
S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci.  
Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost.

**Norma:****DIN 3110 / ISO 3318****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, neodlupující se matně chromovaná.

**Technický popis**

Maximální výška čelisti h	10 mm
Rozměr klíče <sub>1</sub>	30 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozměr klíče <sub>2</sub>	34 mm
Maximální šířka čelisti b <sub>2</sub>	75 mm
Délka klíče L	300 mm
Maximální šířka čelisti b <sub>1</sub>	66 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň

Poloha čelisti 2	15 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč