

Garant**Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 19X24mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610600 19X24
GTIN	4062406220358
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci.
Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost.

Norma:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, neodlupující se matně chromovaná.

Technický popis

Délka klíče L	250 mm
Maximální šířka čelisti b1	43 mm
Maximální výška čelisti h	8 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozměr klíče ₂	24 mm
Maximální šířka čelisti b2	53 mm
Rozměr klíče ₁	19 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň

Poloha čelisti 2	15 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč