

Garant**Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 32X36mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610600 32X36
GTIN	4062406220464
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci.
Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost.

Norma:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, neodlupující se matně chromovaná.

Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální šířka čelisti b1	70 mm
Maximální výška čelisti h	10 mm
Délka klíče L	325 mm
Maximální šířka čelisti b2	80 mm
Rozměr klíče ₂	36 mm
Rozměr klíče ₁	32 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň

Poloha čelisti 2	15 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč