

Garant**Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený, Rozměr klíče: 16X17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615600 16X17
GTIN	4062406220945
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem **HT-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, neodlupující se, matně chromovaná.

Upozornění:

HT-Drive – mimořádně přesný profil.

Výhoda

- Šrouby jsou uchycovány za boky.
- Šrouby jsou chráněny.
- Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.
- Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozměr klíče ₁	16 mm
Rozměr klíče ₂	17 mm
Délka klíče L	255 mm
Maximální Ø kroužku D ₂ max.	27 mm

Maximální \varnothing kroužku D_1 max.	25 mm
Poloha kroužku	75 stupeň
Výrobní postup	zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Hluboce zalomený kroužek	ano
Otevřený kroužek	ne
Druh produktu	Maticový klíč