

**Garant****Závitová očka 6hran, M: M36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140920 M36
GTIN	4062406221935
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

Vnější 6hran pro normované rozměry klíčů. **Bez** utvařeče třísky. Náběh **1 3/4 závitů**.

**Upozornění:**

Pro dodatečné prořezávání poškozených závitů či pro řezání na obtížně přístupných místech.

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 4 mm

Rozměr klíče: 60 mm

Výška: 25 mm

**Technický popis**

Výška	25 mm
Stoupání	4 mm
Rozměr klíče	60 mm
Rozměr závitů	M36
Směr řezu	pravý
Druh závitů	M

Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 382
Toleranční třída	DIN 13 6g
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		