

Garant**Závitová očka 6g, M: M60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140300 M60
GTIN	4062406221652
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar. \geq **M3 s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 5,5 mm

Vnější Ø: 105 mm

Výška: 36 mm

Technický popis

Stoupání	5,5 mm
Výška	36 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Vnější Ø	105 mm
Rozměr závitů	M60

Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		