

**Garant****Závětová očka HSS, MF: 34X1,5****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 141050 34X1,5 |
| GTIN           | 4062406222475 |
| Třída artiklu  | 11K           |

**Popis****Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky.****Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1,5 mm

Vnější Ø: 65 mm

Výška: 18 mm

**Technický popis**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Výška            | 18 mm     |
| Stoupání         | 1,5 mm    |
| Toleranční třída | DIN 13 6g |
| Vnější Ø         | 65 mm     |
| Rozměr závitů    | M34×1,5   |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Druh závitu    | MF            |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň     |
| Řezný materiál | HSS           |
| Norma          | EN 22568      |
| Směr řezu      | pravý         |
| Druh produktu  | Závitová očka |

### Údaje o uživateli

|                              | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky)       | omezené použití |                |         |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Olej                         | vhodný          |                |         |
| suché                        | omezené použití |                |         |